


85902717 MG90LC 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht			
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG90LC	Produktnummer: 85902717	Lüfterdurchmesser: D108 [mm]	
PZ: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frequenz: 50 [Hz]

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]									
Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5



Initialen: KIR Dateinr.: LY15669-29.09.2006