

# 87360261 MG132SB 50 Hz

## Lautstärke Mess-Bericht Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743

Motortyp: MG132SB      Produktnummer: 87360261      Lüfterdurchmesser: D128 [mm]  
PZ: 5.5 [kW]      U: 400 [V]      Pol: 4      Frequenz: 50 [Hz]


**Bemerkungen:** Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

### Frequenzbereich [dB]

Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

### Schalldruck berechnet basierend auf ISO/DIS 11203 Methode Q2



Initialen: KIR

Dateinr.: LY 18.03.2010