


85905179 MG80C 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht			
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG80C	Produktnummer: 85905179	Lüfterdurchmesser: D89 [mm]	
PZ: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frequenz: 50 [Hz]

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]									
Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2



Initialen: KIR Dateinr.: LY15629-27.09.2006