


87272365 MG100LC 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht			
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG100LC	Produktnummer: 87272365	Lüfterdurchmesser: D108 [mm]	
PZ: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frequenz: 50 [Hz]

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]									
Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4



Initialen: KIR Dateinr.: LY15655-29.09.2006