

ISO 3745			
:	MGE80B	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	1.1 []
		n:	2900 - 4000 []
:	Load: No load / Idle	:	230 [V]
		f:	60 [Hz]
		P2:	0 []
		n:	1500 []
:			
</			

ISO 3745			
:	MGE80B	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	1.1 []
		n:	2900 - 4000 []
:	Load: No load / Idle	:	230 [V]
		f:	60 [Hz]
		P2:	0 []
		n:	2250 []
:			

ISO 3745			
:	MGE80B	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	1.1 []
		n:	2900 - 4000 []
:	Load: No load / Idle	:	230 [V]
		f:	60 [Hz]
		P2:	0 []
		n:	3000 []
:			

ISO 3745			
:	MGE80B	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	1.1 []
		n:	2900 - 4000 []
:	Load: No load / Idle	:	230 [V]
		f:	60 [Hz]
		P2:	0 []
		n:	3600 []
:			
LpA [dB(A)] </			

ISO 3745			
:	MGE80B	U:	200-240 [V]
		f:	50/60 [Hz]
		P2:	1.1 []
		n:	2900 - 4000 []
:	Load: No load / Idle	:	230 [V]
		f:	60 [Hz]
		P2:	0 []
		n:	4000 []
:			