

86187524 MG160MB 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht		
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743		
Motortyp: MG160MB	Produktnummer: 86187524	Lüfterdurchmesser: D215 [mm]
PZ: 11 [kW]	Pol: 4	

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]

Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Schalldruck berechnet basierend auf ISO/DIS 11203 Methode Q2

