


85904196 MG90SB 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG90SB	Produktnummer: 85904196	Lüfterdurchmesser: D108 [mm]	
PZ: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frequenz: 50 [Hz]

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]									
Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3



Initialen: KIR Dateinr.: LY15673-29.09.2006