


87360261 MG132SB 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht			
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG132SB	Produktnummer: 87360261	Lüfterdurchmesser: D128 [mm]	
PZ: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frequenz: 50 [Hz]

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]									
Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9



Initialen: KIR Dateinr.: LY 18.03.2010