

85904387 MGE90LC 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743		
Motortyp: MGE90LC	Produktnummer: 85904387	Lüfterdurchmesser: D108 [mm]
PZ: 2.2 [kW]	Pol: 2	

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]

Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW									
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa									

Schalldruck berechnet basierend auf ISO/DIS 11203 Methode Q2

