85900548 MG132SC 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743

Motortyp: MG132SC **Produktnummer:** 85900548 **Lüfterdurchmesser:** D128 **[mm]**

PZ: 5.5 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Pol:** 2 **Frequenz:** 50 **[Hz]**

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]

Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Schalldruck berechnet basierend auf ISO/DIS 11203 Methode Q2



Initialen: KIR **Dateinr.:** LY15843-13.10.2006