86905654 MG71B 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743

Motortyp: MG71B **Produktnummer:** 86905654 **Lüfterdurchmesser:** D124 **[mm]**

PZ: 0.37 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Pol:** 4 **Frequenz:** 50 **[Hz]**

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]

Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	38,0	38,4	41,7	45,2	47,8	41,6	30,3	51,4	51,4
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	26,3	26,6	30,0	33,5	36,0	29,9	18,6	39,7	39,6

Schalldruck berechnet basierend auf ISO/DIS 11203 Methode Q2



Initialen: KIR **Dateinr.:** LY20111-27.11.2007