85904115 MG132SC 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG132SC　　製品番号: 85904115　　ファンの直径: D128 [mm]

P2: 5.5 [kW]　　U: 440 [V]　　極数: 2　　周波数: 60 [Hz]

注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	66,3	68,7	71,3	72,3	68,8	65,3	57,4	76,0	77,3
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	54,0	56,4	58,9	60,0	56,5	53,0	45,1	63,6	65,0

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR　　ファイル No.: LY15844-13.10.2006