87365259 MG132SB 60 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG132SB **Référence produit:** 87365259 **Diamètre du ventilateur:** D128 **[mm]**

P2: 7.5 **[CV]** **U:** 440 **[V]** **Pôle:** 4 **Fréquence:** 60 **[Hz]**

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	50,8	53,1	54,7	66,0	55,2	49,6	42,1	66,8	67,0
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	38,6	40,8	42,5	53,8	43,0	37,3	29,8	54,5	54,8

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR **N° fichier:** LY 18.03.2010