

# 85903527 MG160MB 60 Hz

## Rapport mesure sonore Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG160MB

Référence produit: 85903527

Diamètre du ventilateur: D210 [mm]

P2: 15 [CV]

Pôle: 2

**Remarques:** La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

### Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	64,9	66,9	73,6	72,5	71,5	67,6	64,5	77,6	78,7
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	52,4	54,4	61,1	60,0	59,0	55,1	52,0	65,1	66,2

### Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2

