

87265256 MG100LC 60

DS/ISO-3743			
:	MG100LC	:	87265256
:		:	D128
P2: 3	U: 440 [V]	:	4
:		:	60 [Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	50,0	51,3	53,0	58,1	57,6	50,3	44,2	62,3	62,5
1m re 20 UPa	37,9	39,2	41,0	46,1	45,6	38,3	32,1	50,2	50,5

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY20110-26.11.2007