

86U17522 MG132MB 50 Hz

Lydmålingsrapport Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MG132MB

Produktnr.: 86U17522

Ventilatordiameter: D158 [mm]

P2: 7.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvens: 50 [Hz]


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt Niveau vedr.: 1 pW	52,3	53,9	57,9	60,4	53,3	50,9	42,6	62,8	64,0
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	40,0	41,7	45,7	48,2	41,1	38,7	30,3	50,5	51,7

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY 18.03.2010