

85905639 MG180MB 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG180MB

製品番号: 85905639

ファンの直径: D215 [mm]

P2: 22 [kW]

U: 440 [V]

極数: 2

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	68,0	72,8	77,5	75,4	75,3	73,8	67,7	81,6	82,7
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	55,5	60,3	65,0	62,9	62,8	61,3	55,2	69,1	70,2

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY

27.06.2008