

85906233 MG100LC 50 Hz

Helimõõtearuanne		
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743		
Moot. tüüp: MG100LC	Toote kood: 85906233	Ventilaatori läbimõõt: D108 [mm]
P2: 3 [kW]	Poolus: 2	

Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus									
Tase re: 1 pW									
Keskmine helirõhk									
1m. re: 20 UPa									

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2

