

87422048 MG160MA 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG160MA	产品号: 87422048	风扇直径: D215 [毫米]	
P2: 11 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4	频率: 50 [Hz]


备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	55,3	57,3	63,2	67,3	64,4	61,7	53,7	70,8	71,1
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	42,5	44,4	50,4	54,5	51,5	48,9	40,8	58,0	58,3

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: 02.05.2013