

85Z05907 MG80A 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MG80A	产品号: 85Z05907	风扇直径: D89 [毫米]
P2: 0.75 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15640-28.09.2006