

86187524 MG160MB 60 Hz

Informe medición sonora		
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743		
Tipo motor: MG160MB	Código del producto: 86187524	Diám ventil.: D215 [mm]
P2: 11 [kW]	Polo: 4	

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	54,6	56,8	61,2	66,9	64,6	60,1	57,6	70,5	71,3
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	42,1	44,3	48,7	54,4	52,1	47,6	45,1	58,0	58,8

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2

