

99583819 MG90LE 50 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG90LE	Código del producto: 99583819	Diám ventil.: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Polo: 2	Frecuenc.: 50 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: VBJ

Archivo: LY66640 18/07/2019