

85905532 MGE160MB 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|                |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| 电机类型: MGE160MB | 产品号: 85905532 | 风扇直径: D215 [毫米] |
| P2: 11 [千瓦]    | U: 400 [V]    | 极: 2            |
|                |               | 频率: 50 [Hz]     |


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点: 1500 (空闲) 转数/分钟

倍频带等级 [db]

| 中心频率                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率<br>液位 re: 1 pW        | 53,7 | 50,4 | 58,3 | 58,2 | 56,3 | 53,7 | 47,1 | 62,8  | 63,8    |
| 平均声压<br>在 1m 时。re: 20 UPa | 40,7 | 37,5 | 45,3 | 45,2 | 43,3 | 40,8 | 34,1 | 49,8  | 50,8    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY 03.06.2008