

# 86901742 MG80A 60 Hz

## Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG80A      Código del producto: 86901742      Diám ventil.: D124 [mm]  
P2: 0.75 [HP]      U: 440 [V]      Polo: 4      Frecuenc.: 60 [Hz]


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

### Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	40,6	42,2	46,3	49,9	49,3	40,4	31,5	54,0	54,3
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	28,8	30,4	34,5	38,1	37,5	28,6	19,7	42,1	42,5

### Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY20122-27.11.2007