

86Z11501 MG71A 60 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG71A	Código del producto: 86Z11501	Diám ventil.: D124 [mm]	
P2: 0.33 [HP]	U: 440 [V]	Polo: 4	Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	39,3	42,5	45,7	48,2	49,0	46,8	33,4	54,0	54,1
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	27,6	30,8	34,0	36,5	37,3	35,0	21,7	42,3	42,4

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY19247-24.08.2007