

85905010 MG80C 50赫兹

声音测量报告  
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| 电机类型: MG80C  | 产品号: 85905010 | 风扇直径: D89 [毫米]   |
| P2: 1.1 [千瓦] | U: 400 [V]    | 极: 2 频率: 50 [Hz] |


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率<br>液位 re : 1 pW       | 43,5 | 53,6 | 52,3 | 53,8 | 56,1 | 51,7 | 46,7 | 60,4  | 61,0    |
| 平均声压<br>在 1m 时。re: 20 UPa | 31,7 | 41,7 | 40,5 | 42,0 | 44,2 | 39,9 | 34,9 | 48,6  | 49,2    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15629-27.09.2006