

85903420 MG132SB 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG132SB	产品号: 85903420	风扇直径: D128 [毫米]	
P2: 7.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2	频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re: 1 pW	59,7	64,3	65,6	67,4	66,5	66,1	58,0	72,8	73,4
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	47,2	51,8	53,1	54,9	54,0	53,6	45,5	60,3	60,9

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY 02.10.2007