

87100381 MG71B 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG71B	产品号: 87100381	风扇直径: D124 [毫米]	
P2: 0.37 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 4	频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	38,0	38,4	41,7	45,2	47,8	41,6	30,3	51,4	51,4
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	26,3	26,6	30,0	33,5	36,0	29,9	18,6	39,7	39,6

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY20111-27.11.2007