

85904299 MG90SB 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MG90SB	产品号: 85904299	风扇直径: D108 [毫米]
P2: 1.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2 频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re : 1 pW	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
平均声压 在 1m 时。 re: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15673-29.09.2006