

87402041 MG160MD 50 Hz

Lydmålingsrapport		
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743		
Motortype: MG160MD	Produktnummer: 87402041	Viftediameter: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Pol: 2	

Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Gjennomsnittlig lydtrykk									
Ved 1m. vedr: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

