

87410009 MG160MD 50 Hz

Raport măsurare sunet
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

Tip motor: MG160MD	Cod produs: 87410009	Diametru ventilator: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Pol: 2	

Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

Center Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Putere sonoră	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Nivel re: 1 pW									
Presiune acustică medie la 1m. re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2

