

85814105 MG80B 50 Hz

Správa o meraní hluku			
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743			
Typ motora: MG80B	Objednacie číslo: 85814105	Priemer ventilátora: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2	Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk									
Úroveň re: 1 pW	48,1	56,4	59,1	58,2	60,8	56,6	52,2	65,3	65,8
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	36,3	44,6	47,3	46,4	49,0	44,8	40,4	53,5	54,0

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR Súbor č.: LY15629-27.09.2006