

87410009 MG160MD 50 Hz

Izveštaj o mjeranju zvuka
Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

Tip motora: MG160MD	Broj proizvoda: 87410009	Promjer ventilatora: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Stub: 2	

Napomene: Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

Oktavni nivo buke [db]

Središnja frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Snaga zvuka Nivo re: 1 pW	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Prosječni zvučni pritisak na 1 m, re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2

