

85900548 MG132SC 50 Hz

Správa o meraní hluku Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MG132SC

Objednacie číslo: 85900548

Priemer ventilátora: D128 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pól: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Úroveň re: 1 pW									
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY15843-13.10.2006