

85Z10405 MG71B 50 Hz

Skaņas mērijumu ziņojums  
Skaņas jaudas mērijums saskaņā ar DS/ISO-3743

|                     |                           |                                |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Motora veids: MG71B | Produkta numurs: 85Z10405 | Ventilatora diametrs: D89 [mm] |
| P2: 0.55 [kW]       | U: 400 [V]                | Balsts: 2                      |
|                     |                           | Frekvence: 50 [Hz]             |


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērijumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

|                                                       |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Vidējā frekvence                                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Skaņas jauda<br>Līmenis re: 1 pW                      | 43,7 | 52,9 | 52,4 | 56,2 | 55,4 | 51,2 | 45,4 | 60,7  | 61,2    |
| Skaņas spiediena vidējā vērtība<br>pie 1m. re: 20 UPa | 31,9 | 41,2 | 40,6 | 44,5 | 44,5 | 39,4 | 33,6 | 49,0  | 49,5    |

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR

Faila Nr.: LY15679-29.09-2006