

86901883 MG100LB 50 Hz

Raport măsurare sunet
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

Tip motor: MG100LB	Cod produs: 86901883	Diametru ventilator: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
Frecvență: 50 [Hz]		


Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

Center Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Putere sonoră	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Nivel re: 1 pW									
Presiune acustică medie la 1m. re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR Fișier nr.: LY20072-22.11.2007