

87320958 MG132SC 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG132SC	Produktnr.: 87320958	Ventilatordiameter: D128 [mm]	
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY15843-13.10.2006