

87272365 MG100LC 60 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG100LC	Código: 87272365	Ø ventilador: D108 [mm]
P2: 3 [kW]	U: 440 [V]	Pólo: 2
		Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	57,5	63,1	66,5	67,3	65,6	62,8	56,0	71,8	72,6
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	45,5	51,1	54,5	55,3	53,6	50,7	44,0	59,8	60,6

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY15656-29.09.2006