

85902717 MG90LC 50 Hz

Relatório de medição do som			
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743			
Tipo motor: MG90LC	Código: 85902717	Ø ventilador: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pólo: 2	Frequênc.: 50 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Nível re: 1 pW									
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR Fich. nº: LY15669-29.09.2006