

85902717 MG90LC 50 Hz

Geluidsmetingrapport			
Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743			
Motor type: MG90LC	Productnummer: 85902717	Ventilatordiameter: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Polig: 2	Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR Bestands nr.: LY15669-29.09.2006