

86901883 MG100LB 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MG100LB	Ürün numarası: 86901883	Fan çapı: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
		Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir:

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY20072-22.11.2007