

85814105 MG80B 50 Hz

Zpráva o měření hluku			
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743			
Typ motoru: MG80B	Objednací číslo: 85814105	Průměr ventilátoru: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2	Frekvence: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktavovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	48,1	56,4	59,1	58,2	60,8	56,6	52,2	65,3	65,8
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	36,3	44,6	47,3	46,4	49,0	44,8	40,4	53,5	54,0

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2



Iniciály: KIR

Soubor č.: LY15629-27.09.2006