

85900548 MG132SC 50 Hz

izveštaj merenja buke  
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

|                     |                           |                                |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Tip motora: MG132SC | Proizvodni broj: 85900548 | Prečnik ventilatora: D128 [mm] |
| P2: 5.5 [kW]        | U: 400 [V]                | Pol: 2                         |
|                     |                           | Frekvencija: 50 [Hz]           |


**Komentari:** Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

| Centralna frekvencija                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Jačina buke                          | 62,0 | 64,2 | 66,5 | 67,6 | 63,8 | 60,2 | 52,6 | 71,1  | 72,6    |
| Nivo re: 1 pW                        |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa | 49,7 | 51,9 | 54,1 | 55,3 | 51,5 | 47,9 | 40,3 | 58,8  | 60,3    |

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY15843-13.10.2006