

85814105 MG80B 60 Hz

| Informe medición sonora                             |                               |                        |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743 |                               |                        |                    |
| Tipo motor: MG80B                                   | Código del producto: 85814105 | Diám ventil.: D89 [mm] |                    |
| P2: 1.5 [HP]                                        | U: 440 [V]                    | Polo: 2                | Frecuenc.: 60 [Hz] |


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora<br>Nivel re: 1 pW        | 43,5 | 53,6 | 52,3 | 53,8 | 56,1 | 51,7 | 46,7 | 60,4  | 61,0    |
| Presión sonora media<br>a 1m. re: 20 UPa | 31,7 | 41,7 | 40,5 | 42,0 | 44,2 | 39,9 | 34,9 | 48,6  | 49,2    |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15628-27.09.2006