

85905371 MG180MB 50 Hz

Helimõõtearuanne Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MG180MB

Toote kood: 85905371

Ventilaatori läbimõõt: D215 [mm]

P2: 22 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 2

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaallid: KIR

Reg-nr: LY 27.06.2008