

# 85Z10405 MG71B 50 Hz

Správa o meraní hluku  
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

|                   |                            |                               |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ motora: MG71B | Objednacie číslo: 85Z10405 | Priemer ventilátora: D89 [mm] |
| P2: 0.55 [kW]     | U: 400 [V]                 | Pól: 2                        |
|                   |                            | Frekvencia: 50 [Hz]           |


**Poznámky:** Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

|                                              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Stredová frekvencia                          | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Hluk                                         |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Úroveň re: 1 pW                              | 43,7 | 52,9 | 52,4 | 56,2 | 55,4 | 51,2 | 45,4 | 60,7  | 61,2    |
| Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa | 31,9 | 41,2 | 40,6 | 44,5 | 44,5 | 39,4 | 33,6 | 49,0  | 49,5    |

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR      Súbor č.: LY15679-29.09-2006