

87410009 MG160MD 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums
Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG160MD	Produkta numurs: 87410009	Ventilatora diametrs: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Balsts: 2	

Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi

