

85906389 MG80C 50 Hz

Izveštaj mjerenja buke			
Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743			
Vrsta motora: MG80C	Proizvodni broj: 85906389	Promjer ventilatora: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijdnost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY15629-27.09.2006