

85814105 MG80B 50 Гц

Протокол звукометрії  
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

|                           |                          |                               |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Тип електродвигуна: MG80B | Номер продукту: 85814105 | Діаметр вентилятора: D89 [мм] |
| P2: 1.1 [кВт]             | U: 400 [В]               | Полюс: 2                      |
|                           |                          | Частота: 50 [Hz]              |


**Зауваження:** Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

|                                              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Середня частота                              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Звукова потужність<br>Рівень ге: 1 pW        | 48,1 | 56,4 | 59,1 | 58,2 | 60,8 | 56,6 | 52,2 | 65,3  | 65,8    |
| Середній звуковий тиск<br>за 1 м. ге: 20 UPa | 36,3 | 44,6 | 47,3 | 46,4 | 49,0 | 44,8 | 40,4 | 53,5  | 54,0    |

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR      № файла: LY15629-27.09.2006