

86901883 MG100LB 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG100LB	Produktnr.: 86901883	Ventilatordiameter: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frekvens: 50 [Hz]


Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk									
Ved 1m. vedr: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY20072-22.11.2007